

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定,普通高度, 标准
订货号	<u>1665740000</u>
类型	HDC 04A DODL 2BO
GTIN (EAN)	4008190422769
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

深	26.8 mm	深度 (英寸)	1.0551 inch
高度	17.5 mm	高度 (英寸)	0.689 inch
宽度	36.5 mm		1.437 inch
	12.32 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质	t (SVHC)
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	不稳定
	材料	臭氧
	化学抵抗力	不稳定

通用参数

拧紧力矩矩	0.5 Nm	外壳基本材料	铸铝
表面处理	粉末涂层		IP65, 插接状态下
EMC 外壳	无		

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸大小			
	₩ 採 ↓ →	ル主空中で	26.8 mm
世线 外壳总长	带插针式 26.8 mm	外壳宽度 C 外壳高度B	17.5 mm
运行			<u>'</u>
插头/插座/盖板	防尘盖		0.5 Nm
外壳设计	插座盖板	锁定系统设计	侧面锁定,普通高度
类型	标准	安装尺寸	1
进线 进线	带插针式	 型号	盖
机罩设计	十字托架	 颜色 (RAL)	RAL 7035
3G	1	适用于 ModuPlug®	无
分类		, ,	
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

数据信息页

HDC 04A DODL 2BO




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 04A SLU 1M20G	版本
订货号	<u>1788830000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248206377	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 20
数量	1 ST	
类型	HDC 04A SLU 1PG11G	版本
类型 订货号	HDC 04A SLU 1PG11G 1652490000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。______

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类	型	HDC 04A ALU	版本
ì]	[货号	1497600000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
G	TIN (EAN)	4008190136406	侧面锁定,普通高度, 标准
数	建	1 ST	

安装外壳,斜角进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

目录日期/图纸 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 HDC 04A AWLU 订货号 <u>1497700000</u> 版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳.

GTIN (EAN) 4008190074937 侧面锁定,普通高度,标准

数量 1 ST

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 04A KOLU 1M20G	版本
订货号	<u>1788840000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧
GTIN (EAN)	4032248206384	面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 20
数量	1 ST	
类型	HDC 04A KOLU 1PG11G	版本
类型 订货号	HDC 04A KOLU 1PG11G 1652500000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧

螺纹外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 04A ELU 1M20G	版本
订货号	<u>1900320000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 螺杆外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248592883	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 20
数量	1 ST	
类型	HDC 04A ELU 1PG13S	版本
类型 订货号	HDC 04A ELU 1PG13S 1900330000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 螺杆外壳, 侧面锁