

QS 2/10/4 O.STGF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），已插入的，米色，57 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：10.00，绝缘：是，宽度：20 mm
订货号	1669280000
类型	QS 2/10/4 O.STGF
GTIN (EAN)	4008190428341
数量	20 items

QS 2/10/4 O.STGF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	34.5 mm	深度 (英寸)	1.3583 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重	5.05 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	不
安装方式	插入的		

大小

间距 P (单位 : mm)	10.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
------	-------	------	----

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	2
-----	---

额定数据

额定电流	57 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		