数据信息页

ZBWW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	Z系列, 操作工具
订货号	<u>1669630000</u>
类型	ZBWW
GTIN (EAN)	4008190429119
数量	1 items

ZBWW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
_		Sec. 44. 1.	
深 - 	23.75 mm	深度 (英寸)	0.935 inch
高度	140.18 mm	高度 (英寸)	5.5189 inch
宽度	27.76 mm		1.0929 inch
争重	17.44 g		
温度	,		
	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
^{迂咽温及} 最小持续工作温度	-29 C99 C		100
	- 4 0	极八J寸 次 上IF////////////////////////////////////	100
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC			
————————— 其它技术参数	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
光口汉小多奴			
防爆版	不		
材料参数			
基础材料	POM		
莖叫你科 阻燃等级符合 UL 94	HB		位已
	ПВ		
系统特征值			
类型	操作工具		
分类			
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149 EC000149
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000149 EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	21-04-50-03	LCLA33 14.U	21-04-30-03