

ESO 5 P DIN A4 WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 版本         | 端子标记号, 插入式标记号, 40 x 16.5 mm, 白色 |
| 订货号        | <a href="#">1670370000</a>      |
| 类型         | ESO 5 P DIN A4 WS               |
| GTIN (EAN) | 4008190430696                   |
| 数量         | 10 items                        |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 1 mm    | 深度 (英寸) | 0.0394 inch |
| 高度 | 40 mm   | 高度 (英寸) | 1.5748 inch |
| 宽度 | 16.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.6496 inch |
| 净重 | 13.5 g  |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -40...80 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |                                |     |
|--------------|--------------------------------|-----|
| 材料颜色 (阻抗编码)  | 9                              |     |
| 打印方向         | 水平和垂直的                         |     |
| 每个弧形的数量      | 60                             |     |
| 宽度           | 16.5 mm                        |     |
| 阻燃等级符合 UL 94 | HB                             |     |
| 最大工作温度       | 80 °C                          |     |
| 最小工作温度       | -40 °C                         |     |
| 颜色编码         | 白色                             |     |
| 基础材料         | 聚酯纤维, 无PVC                     |     |
| 打印标志         | 无                              |     |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                           | 标签页 |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Label sheet = Insert markers |     |
| 工作温度范围       | -40...80 °C                    |     |


## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |



## 附件

## 用于镶嵌式标记号的 WKM



WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能，以免受环境影响。用电缆扎带固定非常灵活，几乎适合所有截面积的导线。

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座，并用夹子固定。WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。

使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计，结合 MultiCard ELS 标签，能最有效的提供环境保护

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | WKM 18/43                  | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1610700000</a> | WKM, 导线及电缆标记号, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, 接线盒和电缆标 |
| GTIN (EAN) | 4008190204488              | 识牌, 透明                                         |
| 数量         | 50 ST                      |                                                |