

**HDC 06B TSLU 1PG13G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 13.5 |
| 订货号        | <a href="#">1670530000</a>  |
| 类型         | HDC 06B TSLU 1PG13G   |
| GTIN (EAN) | 4008190431617   |
| 数量         | 1 items   |

HDC 06B TSLU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

|    |       |         |             |
|----|-------|---------|-------------|
| 高度 | 52 mm | 高度 (英寸) | 2.0472 inch |
| 宽度 | 43 mm | 宽度 (英寸) | 1.6929 inch |
| 净重 | 123 g |         |             |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

|       |    |         |
|-------|----|---------|
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 钻孔油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 柴油      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 乙醇      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 传动油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 液压油     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 冷却剂     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 石油挥发油   |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 汗液      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 高级汽油    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有条件的耐受性 |
| 化学抵抗力 | 材料 | 水       |
| 化学抵抗力 | 材料 | 有耐受性    |
| 化学抵抗力 | 材料 | 紫外      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 不稳定     |
| 化学抵抗力 | 材料 | 臭氧      |
| 化学抵抗力 | 材料 | 不稳定     |

通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下

**HDC 06B TSLU 1PG13G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸大小**

|      |       |        |       |
|------|-------|--------|-------|
| 进线   | 带螺纹   | 外壳宽度 C | 43 mm |
| 外壳总长 | 60 mm | 外壳高度 B | 52 mm |

**运行**

|          |            |               |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 电缆接头尺寸   | PG 13.5    | 插头/插座/盖板      | 上部 插座      |
| 罩盖       | 无盖板        | 拧紧力矩          | 1.2 Nm     |
| 上方输入电缆数量 | 0          | 两侧输入电缆数量      | 1          |
| 外壳设计     | 侧面进线, 插头外壳 | 锁定系统设计        | 端部锁定, 普通高度 |
| 类型       | 标准         | 安装尺寸          | 3          |
| 进线       | 带螺纹        | 型号            | 插头         |
| 机罩设计     | 长托架        | 密封            | 无密封        |
| 螺纹 (内部)  | PG 13.5    | 颜色 (RAL)      | RAL 7035   |
| BG       | 3          | 适用于 ModuPlug® | 无          |

**分类**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 06B TSLU 1PG13G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC 06B TSLU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | HDC 06B DMDL 1LB           | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1665210000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190421915              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | VG 13.5-MS68               | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1569090000</a> | VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, PG 13.5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190177089              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 类型         | VG 13.5-K68                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1569000000</a> | VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, PG 13.5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6              |
| GTIN (EAN) | 4008190094522              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |