

**BZT ZVL1.5/O.ZA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



采用模块化设计的 ZIA 配电系统，基于可堆叠的独立模块和成熟的张力弹簧连接技术，实现简便的信号接线。通过集成横向连接以及插座-插针触点的组合，可灵活组装成各种规格的配电条。基础元件可直接卡装在 TS35 DIN 导轨上，并提供适用于三线和四线连接的不同版本。这种设计使系统能够根据特定应用进行个性化配置。

**通用订货数据**

版本	Z系列, 标记号托架
订货号	<a href="#">1676620000</a>
类型	BZT ZVL1.5/O.ZA
GTIN (EAN)	4008190460020
数量	100 items

## BZT ZVL1.5/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	17.45 mm	深度 (英寸)	0.687 inch
高度	12.9 mm	高度 (英寸)	0.5079 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	0.62 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-40 °C...55 °C
工作温度	-40 °C...100 °C	最小持续工作温度	-40 °C
最大持续工作温度	100 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

开放端	右方	固定类型	已插入的
安装指导	直接安装	防爆版	不
安装方式	直接卡在导轨上		

## 大小

间距 P (单位 : mm) 5.00 mm

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

类型	用于端子	必须的端板	无
----	------	-------	---

## 通用的

安装指导	直接安装	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C		

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		