### **ZRH 1.5H/1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







使用锥套,简化了小横截面导线的联接。导线可以安全插入联接点,不会磨损绞线。 锥套可以将导线居中在接入点。

#### 通用订货数据

版本	Z系列, 锥套	
订货号	<u>1678810000</u>	
类型	ZRH 1.5H/1	
GTIN (EAN)	4008190487324	
数量	1000 items	

## **ZRH 1.5H/1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
	— <sub>数</sub>			
マウロ重量				
<del>⊼</del>	7.45 mm	※ 深度 (英寸)	0.2933 inch	
	49.3 mm	 高度 (英寸)	1.9409 inch	
意度	4.85 mm	宽度 (英寸)	0.1909 inch	
重	0.07 g			
温度			,	
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
<sub>牙屑</sub> 温及 最小持续工作温度	-50		120	
不保产品合规	30	取入171次上下/皿及	120	
1.NV 111 11 W				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数	,			
고수光피	74.74b	<b>⇔</b> ₩₩₽	***	
固定类型	已插入的 不	安装指导	直接安装	
	<u></u>		1	
材料参数				
	Wemid			
型燃等级符合 UL 94	V-0		- 人	
	V-0			
系统特征值				
类型	用于端子			
通用的				
安装指导	直接安装			
	且及又农			
分类 				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
CLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

目录日期/图纸 2