



该系统模块功能灵活多样。根据应用的不同，您可以在众多模块中进行选择。模块具有不同的电气特征值和联接方式。通过数量越来越多的模块，可以提供各种组合。

通用订货数据

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
订货号	1682090000
类型	HDC-CM-3BCM
GTIN (EAN)	4008190473839
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

长度	34 mm	长度 (英寸)	1.3386 inch
净重	9.68 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

ConCept 气体力学模块

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
--------------	-----	------	----

通用参数

回路数	3	阻燃等级符合 UL 94	V-0
通道电阻	5.00 mΩ	颜色编码	黑色
绝缘电阻	1011 Ω	型号	插座
过压等级	III	污染等级	3
系列	ConCept 模块	额定电压 (DIN EN 61984)	630 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	8 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	40 A
不含卤素	false	低烟符合 DIN EN 45545-2	是

尺寸

底座总长	34 mm	插座高度	11.4 mm
------	-------	------	---------

接头数据 PE

PE 连接类型	冷压联接
---------	------

型号

导线最大压接面积 AWG	AWG 7	通道电阻	5.00 mΩ
最大压接面积	10 mm ²	最小压接面积	1.5 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-3BCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

模块拆卸工具



魏德米勒提供大量压接钳、退针工具和光缆工具。

通用订货数据

类型	HDC-DW-M0D	版本	
订货号	1688200000	其它工具, 退针工具	
GTIN (EAN)	4008190857189		
数量	1 ST		