



该系统模块功能灵活多样。根据应用的不同，您可以在众多模块中进行选择。模块具有不同的电气特征值和联接方式。通过数量越来越多的模块，可以提供各种组合。

### 通用订货数据

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
订货号	<a href="#">1682160000</a>
类型	HDC-CM-20SCG
GTIN (EAN)	4008190473891
数量	10 items

## HDC-CM-20SCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

长度	34 mm	长度 (英寸)	1.3386 inch
净重	5.5 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## ConCept 气体力学模块

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
--------------	-----	------	----

## 通用参数

回路数	20	阻燃等级符合 UL 94	V-0
通道电阻	≤4 mΩ	颜色编码	黑色
绝缘电阻	1012 Ω	型号	插针式
过压等级	III	污染等级	3
基础材料	铜合金	系列	ConCept 模块
额定电压 (DIN EN 61984)	100 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	1.5 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	4 A	不含卤素	false
低烟符合 DIN EN 45545-2	是		

## 尺寸

底座总长	34 mm	插头的高度	11.4 mm
------	-------	-------	---------

## 接头数据 PE

PE 连接类型	冷压联接
---------	------

## 型号

导线最大压接面积 AWG	AWG 20	通道电阻	≤4 mΩ
最大压接面积	0.52 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.08 mm <sup>2</sup>
基础材料	铜合金		

## 分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-20SCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

冲压制成的



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。

通用订货数据

类型	HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU	版本
订货号	<a href="#">1682420000</a>	重载接插件, 冷压插针, CM 20, 插针式, 最大压接面积: 0.2, 冲压的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190859930	金
数量	500 ST	
类型	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU	版本
订货号	<a href="#">1682430000</a>	重载接插件, 冷压插针, CM 20, 插座, 最大压接面积: 0.2, 冲压的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190859954	
数量	500 ST	
类型	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU	版本
订货号	<a href="#">1682440000</a>	重载接插件, 冷压插针, CM 20, 插针式, 最大压接面积: 0.52, 冲压的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190859947	合金
数量	500 ST	
类型	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU	版本
订货号	<a href="#">1682450000</a>	重载接插件, 冷压插针, CM 20, 插座, 最大压接面积: 0.52, 冲压的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190859961	金
数量	500 ST	

退针工具



魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

类型	REMOVAL TOOL CM 20	版本
订货号	<a href="#">1866740000</a>	工具, 退针工具
GTIN (EAN)	4032248437061	
数量	1 ST	