



ConCept 模块化框架可容纳
ConCept 模块。该框架适用于尺寸 3、4、6 和 9 的外壳。
该框架可容纳 2 到 7 个模块，允许用户自行装配其接插件。
标准规格为聚碳酸酯或铸锌制成的一体式模块框架。
只有尺寸及材料相同的框架可以互相兼容。

通用订货数据

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 框架
订货号	1682210000
类型	HDC-CR10-3B
GTIN (EAN)	4008190473945
数量	5 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	64 mm	深度 (英寸)	2.5197 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	34 mm	宽度 (英寸)	1.3386 inch
净重	38 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

ConCept 气体力学模块

颜色编码	黑色
------	----

通用参数

安装尺寸	4	颜色编码	黑色
型号	插座	基础材料	聚酰胺, 加强型玻璃纤维
系列	ConCept 框架	不含卤素	false
低烟符合 DIN EN 45545-2	是	BG	4

尺寸

宽度	34 mm	底座总长	64 mm
插座高度	35 mm		

接头数据 PE

PE 连接类型	螺钉联接	最大PE连接拧紧力矩	1.5 Nm
最小PE连接拧紧力矩	1.2 Nm		

型号

安装尺寸	4	基础材料	聚酰胺, 加强型玻璃纤维
BG	4		

分类

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CR10-3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

模块拆卸工具



魏德米勒提供大量压接钳、退针工具和光缆工具。

通用订货数据

类型	HDC-DW-MOD	版本
订货号	1688200000	其它工具, 退针工具
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008390000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008330000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
类型	SDIS 0.8X4.0X100	版本
订货号	9008400000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056361	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.8X4.0X100	版本
订货号	9008340000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056293	
数量	1 ST	

HDC-CR10-3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

十字螺丝刀, Pozidriv型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Pozidriv, SDIK PZDIN 7438, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDIK PZ1	版本
订货号	9008900000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248266685	
数量	1 ST	

十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDK PZ1	版本
订货号	9008530000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056521	
数量	1 ST	