


HDC-C-M3-BM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

版本	重载接插件, 冷压插针, CM 3, 插座, 最大压接面积: 10, 车削的, 铜合金
订货号	1682310000
类型	HDC-C-M3-BM10.0AG
GTIN (EAN)	4008190474041
数量	100 items

HDC-C-M3-BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

直径	6.1 mm	净重	3.08 g
----	--------	----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 \varnothing	3.6 mm	额定连接下的裸线长度	10 mm
联接类型	冷压联接	设计应用	CM 3
通道电阻	$\leq 1 \text{ m}\Omega$	最大压接面积	10 mm ²
最小压接面积	10 mm ²	表面处理	银的
插拔次数	≥ 500	型号	插座
基础材料	铜合金	生产流程	车削的
导线压接面积	10 - 10 mm ²	触点材料	铜合金

分类


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M3-BM10.0AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

图纸

www.weidmueller.com



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm



HDC-C-M3-BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

Crimping tools



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	CTX CM 3.6	版本
订货号	9018480000	压接工具, 端头的压接工具, 4mm ² , 10mm ² , W-夹
GTIN (EAN)	4008190884581	
数量	1 ST	
类型	CTIN CM 3.6	版本
订货号	9205440000	端头的压接工具, 1.5mm ² , 10mm ² , 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4032248734146	
数量	1 ST	

退针工具



魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

类型	REMOVAL TOOL CM 3	版本
订货号	1866710000	工具, 退针工具
GTIN (EAN)	4032248437030	
数量	1 ST	