

HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

版本	重载接插件, 冷压插针, CM 20, 插针式, 最大压接面积: 0.2, 冲压的, 铜合金
订货号	1682420000
类型	HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU
GTIN (EAN)	4008190859930
数量	500 items

HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	0.2 g
----	-------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

插针直径 \varnothing	1 mm	额定连接下的裸线长度	2.5 mm
联接类型	冷压联接	设计应用	CM 20
通道电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$	最大压接面积	0.2 mm^2
最小压接面积	0.08 mm^2	表面处理	金的
插拔次数	≥ 500	型号	插针式
基础材料	铜合金	生产流程	冲压的
导线压接面积	$0.08 - 0.2 \text{ mm}^2$	触点材料	铜合金

分类


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


图纸

www.weidmueller.com



Leiterquerschnitt Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm ² AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm ² AWG 24-20	2,5+0,5 mm




HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008330000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	