

**HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

**通用订货数据**

版本	重载接插件, 冷压插针, CM 20, 插座, 最大压接面积: 0.52, 冲压的, 铜合金
订货号	<a href="#">1682450000</a>
类型	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859961
数量	500 items

**HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.23 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

插针直径 Ø	1 mm	额定连接下的裸线长度	2.5 mm
联接类型	冷压联接	设计应用	CM 20
通道电阻	≤5 mΩ	最大压接面积	0.52 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.2 mm <sup>2</sup>	表面处理	金的
插拔次数	≥ 500	型号	插座
基础材料	铜合金	生产流程	冲压的
导线压接面积	0.2 - 0.52 mm <sup>2</sup>	触点材料	铜合金

分类


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0,08 - 0,20 mm <sup>2</sup> AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm <sup>2</sup> AWG 24-20	2,5+0,5 mm




## HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

类型	SDS 0.6X3.5X100	版本	
订货号	<a href="#">9008330000</a>	螺丝刀, 螺丝刀	
GTIN (EAN)	4032248056286		
数量	1 ST		