

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片



















用于安装在印刷线路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

#### 通用订货数据

版本	PCB 接插件, 反向插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接 联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
订货号	<u>1682840000</u>
类型	BLL 5.08/13/180B 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190474607
数量	24 items
产品数据	IEC: 400 V / 23 A
	UL: 300 V / 15 A
包装	盒装



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

#### 审批

MAMID 认证



ROHS	一致	
UL File Number Search	UL 网站	
UR 证书号	E60693	

#### 尺寸和重量

净重 12.06 g

#### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

#### 系统规格

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	联接类型	板联接
安装在印刷线路板上	THT 焊接联接	间距 P(单位:mm)	5.08 mm
间距 P(单位:inch)	0.200 "	出线方向	180°
回路数	13	每回路的焊脚数目	2
焊脚长度 (I)	3.2 mm	焊针长度公差	+0.1 / -0.3 mm
焊针规格	0.4 x 1.0 mm	焊接孔直径 (D)	1.3 mm
焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm	L1 (mm)	60.96 mm
L1 (inch)	2.400 "	层数	1
插针排数	1	防触电保护(按照DIN VDE57106)	手指安全保护
防触电保护(按照DIN VDE 0470)	IP 20 已插入	防护等级	IP20
通道电阻	≤5 mΩ	可编码	 是
插拔次数	25	插拔力 / 回路,最大	5 N
拉力/回路,最大	5 N		

#### 材料数据

绝缘材料	PBT GF	颜色编码	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	绝缘材料组	Illa
相比漏电起痕指数(CTI)	≥ 200	绝缘电阻	108 Ω
Moisture Level (MSL)		阻燃等级符合 UL 94	V-0
触点材料	铜合金	插针镀层	镀锡
焊接连接的焊层结构	46 µm Sn hot-dip tinned	插头触点叠层结构	46 µm Sn hot-dip tinned
最低存放温度.	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	100 °C

#### 额定数据符合 CSA 标准

机构	CSA	CSA 认证号	200039-1121690
额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V
额定电流 (使用组 B / CSA)	15 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	10 A
参见认证参数	规格为最大值,详情参见认 证证书。		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

#### 额定数据符合 UL 1059 标准

机构	UR	UR 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	15 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	10 A
参见认证参数	规格为最大值,详情参见认 证证书。		

#### 包装

包装	盒装	VPE 长度	164.00 mm
VPE 宽度	96.00 mm	VPE 高度	83.00 mm

#### 额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流,最小回路数 (Tu = 20℃)	23 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C)	16 A	额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C)	20 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C)	14 A	额定电压值(过电压等级II/污染等级2)	400 V
额定电压值(过电压等级Ⅲ/污染等级2)	320 V	额定电压值(过电压等级Ⅲ/污染等级3)	250 V
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2)	4 V	额定冲击电压(过压等级Ⅲ/污染等级2)	4 kV
额定冲击电压(过压等级Ⅲ/污染等级3)	4 kV	瞬时耐电流	3 x 1s , 120 A

#### 重要注意事项

100 1-14-16/5 A 14	<b>依人业、关节日担担国际公司投票从外进口工业,生产行产业,依人业担工工程们提出业、生</b> 机	는 나다 나는 나다
IPC 标准的符合性	符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装筑	市作 特件
○ 10./도111.1 口 1工		101111111111111111111111111111111111111
	满足 IPC-A-610 "等级 2"。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。	
	满走 IPC-A-6 10 美级人。县1世共划广命的权利主张目以沙姜x1进行消息	

备注

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

### 分类

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01
ECLASS 13.0	27-46-02-01	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

目录日期/图纸 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# 图纸


#### 产品图片



#### **Dimensional drawing**



#### 应用举例



#### 应用举例









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 固定块





小组件, 大效果:

夹扣式附件元件通过以下方式提高整个插头连接的机械弹 性:

- 将公头连接器固定到电路板上
- 在插座和公头连接器之间提供抗振连接 夹扣式或预组装 - 始终是正确的解决方案:
- 耐用、精确配合的燕尾榫
- 耐用的金属螺纹嵌件
- 适用于所有排出口方位

- 最大稳定性,最小工作量: 极高耐用性,适应频繁紧固需求

• 完整套装,便于选择 结果:焊点、触点和整体模块对振动和拉伸载荷等机械应 力更具弹性。

#### 通用订货数据

类型	SLA BB12R SW	版本
订货号	<u>1626880000</u>	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190198213	
数量	100 ST	
类型	SLA BB11R SW	版本
订货号	1692340000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: O
GTIN (EAN)	4008190864965	
数量	20 ST	
类型	SLA BB1R OR	版本
订货号	<u>1723430000</u>	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190365981	
数量	20 ST	
类型	SLA BB2R OR	版本
订货号	<u>1723440000</u>	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: O
GTIN (EAN)	4008190365998	
数量	20 ST	
类型	SLA BB5R OR	版本
订货号	<u>1723460000</u>	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: O
GTIN (EAN)	4008190366018	
数量	20 ST	
类型	SLA BB6R OR	版本
订货号	<u>1723470000</u>	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: O
GTIN (EAN)	4008190366025	
数量	20 ST	
类型	SLA BB1R SW	版本
订货号	<u>1723480000</u>	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366032	
数量	20 ST	
类型	SLA BB2R SW	版本
订货号	1723490000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366049	
数量	20 ST	
类型	SLA BB5R SW	版本
订货号	1723510000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366063	
数量	20 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

 类型
 SLA BB6R SW
 版本

 订货号
 1723520000
 PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0

 GTIN (EAN)
 4008190366070

数量 20 ST

#### 防错插销



只连接该连接的部分:正确连接,精准定位。

编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元 件

编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德 米ü勒解决方案:使用变体配置器在线配置,交付前预编 码。

在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再发 生。

优点:制造过程中无需故障排除,可确保用户操作无误。

#### 通用订货数据

类型	BLZ/SL KO BK BX	版本
订货号	<u>1545710000</u>	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
数量	50 ST	
类型	BLZ/SL KO OR BX	版本
类型 订货号	BLZ/SL KO OR BX 1573010000	版本 PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1
	,	

#### 固定块





#### 小组件,大效果:

夹扣式附件元件通过以下方式提高整个插头连接的机械弹 性:

- 将公头连接器固定到电路板上
- 在插座和公头连接器之间提供抗振连接

夹扣式或预组装 - 始终是正确的解决方案:

- 耐用、精确配合的燕尾榫
- 耐用的金属螺纹嵌件
- 适用于所有排出口方位

最大稳定性,最小工作量:

- 极高耐用性,适应频繁紧固需求
- ・完整套装,便于选择

结果:焊点、触点和整体模块对振动和拉伸载荷等机械应 力更具弹性。

#### 通用订货数据

类型	SLA BB12R OR	版本
订货号	<u>1593450000</u>	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190122164	
数量	100 ST	
类型	SLA BB11R OR	版本
类型 订货号	SLA BB11R OR 1604120000	版本 PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### **SLDF 5.08**



穿墙式插座带可选式锁定功能,适合前面板安装。内部采 用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

类型 SLDF 5.08 L/F 13 SN OR ... 版本

订货号 1599240000 PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 13, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒

GTIN (EAN) 4008190108533

数量 18 ST

#### SL 5.08/135

焊接插座,进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



#### 通用订货数据

类型 SL 5.08/13/135 3.2SN OR... 版本

订货号 1603170000 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 135°,

GTIN (EAN) 4008190068561 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 50 ST

#### SL 5.08/135B

焊接插座,进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



#### 通用订货数据

类型 SL 5.08/13/135B 3.2SN O... 版本

订货号 1605640000 PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:

GTIN (EAN) 4008190113070 13, 135°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 50 ST

编制日期 09.11.2025 12:43:58 MEZ

目录日期/图纸 7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### SL 5.08/180



焊接插座,进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

类型 SL 5.08/13/180 3.2SN OR... 版本

订货号 1518360000

4008190145002


数量 50 ST

GTIN (EAN)

PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 180°,

焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

#### SL 5.08/180B





#### 通用订货数据

类型 SL 5.08/13/180B 3.2SN O... 版本

订货号 1520660000


PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:

GTIN (EAN) 4008190016746

13, 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 50 ST

#### SL 5.08/90





#### 通用订货数据

类型 SL 5.08/13/90 3.2SN OR ... 版

订货号 1509160000

1509160000 4008190185879 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 90°, 焊

脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 50 ST

GTIN (EAN)

编制日期 09.11.2025 12:43:58 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### SL 5.08/90B



焊接插座,进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

类型 SL 5.08/13/90B 3.2SN OR... 版本

订货号 <u>1511460000</u> PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:

GTIN (EAN) 4008190096717 13, 90°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 50 ST

#### SL 5.08HC/180



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,180度出线;适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰(LF)时,无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型	SL 5.08HC/13/180 3.2SN	版本	
订货号	<u>1148350000</u>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 180°,	
GTIN (EAN)	4032248933921	焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	
数量	50 ST		
类型	SL 5.08HC/13/180 3.2SN	版本	
类型 订货号	SL 5.08HC/13/180 3.2SN 1146580000	版本 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 180°,	
	, ,		

#### SL 5.08HC/180B



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,180度出线;适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰(LF)时,无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### 通用订货数据

数量

类型 SL 5.08HC/13/180B 3.2SN... 订货号 1149770000 PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: GTIN (EAN) 4032248935086 13, 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 数量 类型 SL 5.08HC/13/180B 3.2SN... 版本 订货号 PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 1147670000

4032248933044 GTIN (EAN)

13, 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 50 ST

#### SL 5.08HC/180G



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,180度出线; 适合波峰 焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路 板上。使用焊接法兰(LF)时, 无需在电路板上外加螺钉 联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有 插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型	SL 5.08HC/13/180G 3.2SN	版本
订货号	1149000000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13,
GTIN (EAN)	4032248935543	180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/13/180G 3.2SN	版本
类型 订货号	SL 5.08HC/13/180G 3.2SN 1146980000	版本 PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13,

#### SL 5.08HC/90



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,带90°电缆输出;适合波 峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电 路板上。使用焊接法兰(LF)时, 无需在电路板上外加螺 钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所 有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电 流

#### 通用订货数据

类型	SL 5.08HC/13/90 3.2SN B	版本
订货号	<u>1155170000</u>	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4050118050707	脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/13/90 3.2SN O	版本
类型 订货号	SL 5.08HC/13/90 3.2SN O 1146970000	版本 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 90°, 焊
	, ,	

编制日期 09.11.2025 12:43:58 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### **SL 5.08HC/90B**



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,带90°电缆输出;适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰(LF)时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型	SL 5.08HC/13/90B 3.2SN	版本
订货号	<u>1155700000</u>	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:
GTIN (EAN)	4050118050240	13, 90°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/13/90B 3.2SN	版本
类型 订货号	SL 5.08HC/13/90B 3.2SN 1154890000	版本 PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:
	, ,	

#### SL 5.08HC/90G



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成,带90°电缆输出;适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时,无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型	SL 5.08HC/13/90G 3.2SN	版本
订货号	1155440000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 90°,
GTIN (EAN)	4050118050479	焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/13/90G 3.2SN	版本
类型 订货号	SL 5.08HC/13/90G 3.2SN 1147630000	版本 PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13, 90°,



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### **SLDV 5.08/180**



插座的焊针长度经过优化,更能适应回流焊处理。反向插 头上有空间供标记和编码使用。 HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型 SLD 5.08V/26/180 3.2SN ... 版本

订货号 1725760000 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 26, 180°,

4032248062058 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 10 ST

GTIN (EAN)

#### **SLDV 5.08/180B**



插座的焊针长度经过优化,更能适应回流焊处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。 HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型 SLD 5.08V/26/180B 3.2SN... 版本

订货号 <u>1726850000</u> PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:

GTIN (EAN) 4032248062737 26, 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 10 ST

#### **SLDV 5.08/90**



插座的焊针长度经过优化,更能适应回流焊处理。反向插 头上有空间供标记和编码使用。 HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型 SLD 5.08V/26/90 3.2 SN ... 版:

订货号 1725280000 PCB 接插件, 插座. 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 26, 90°, 焊

GTIN (EAN) 4032248060689 脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装

数量 10 ST

编制日期 09.11.2025 12:43:58 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### **SL-SMT 5.08/180 Box**



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针,适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型 SL-SMT 5.08HC/13/180 3.... 版本

订货号 <u>1838090000</u> PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13,

GTIN (EAN) 4032248348152 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装

数量 50 ST

#### **SL-SMT 5.08/180G Box**



耐高温插座,采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针,适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用 回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和 编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型 SL-SMT 5.08HC/13/180G 3... 版本

订货号 1838320000 PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13,

GTIN (EAN) 4032248348381 180°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装

数量 50 ST

#### **SL-SMT 5.08HC/90 Box**



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针,适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用 回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和 编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型 SL-SMT 5.08HC/13/90 1.5... 版本

订货号 1774872001 PCB 接插件. 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13,

GTIN (EAN) 4032248155910 90°, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装

数量 50 ST

编制日期 09.11.2025 12:43:58 MEZ

目录日期/图纸 13



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 配套联接件

类型 SL-SMT 5.08HC/13/90 3.2... 版本

订货号 1780060000 PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13,

4032248165384 90°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装

数量 50 ST

GTIN (EAN)

#### **SL-SMT 5.08HC/90G Box**



耐高温插座,采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针,适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用 回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和 编码。HC = 大电流

#### 通用订货数据

类型 SL-SMT 5.08HC/13/90G 3.... 版2

订货号 1780290000 PCB 接插件, 插座. 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 13,

GTIN (EAN) 4032248165612 90°, 焊脚长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装

数量 50 ST

#### **SLT 5.08B**

顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。



#### 通用订货数据

类型 SLT 5.08/13/180B SN OR ... 版z

订货号 1611820000 PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 13, 180°, 顶部螺钉联接, 压接

GTIN (EAN) 4008190192709 范围, 最大: 2.5 mm², 盒装

数量 50 ST

编制日期 09.11.2025 12:43:58 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### **SLS 5.08/180 SN**



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

GTIN (EAN)

类型 SLS 5.08/13/180 SN OR BX 版本

订货号 1627200000

4008190199715

数量 24 ST PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 13, 180°, 压线框联接, 压接范

围,最大: 3.31 mm², 盒装

#### SLS 5.08/180B



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

#### 通用订货数据

GTIN (EAN)

数量

类型 SLS 5.08/13/180B SN OR ... 订货号

1627350000

24 ST

4008190199869

版本

PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 13, 180°, 压线框联接, 压接范

围, 最大: 3.31 mm², 盒装

编制日期 09.11.2025 12:43:58 MEZ