


**SYMBOL-PACK 14X14 ERDE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



符号包是一个含有打孔纸张的包，纸张上预印电气符号。  
 可以现场标记电气系统，能很好的抗汽油和酒精。

**通用订货数据**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 版本         | 设备标记号, 设备标识牌, 14 x 14 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">1685690002</a>   |
| 类型         | SYMBOL-PACK 14X14 ERDE       |
| GTIN (EAN) | 4008 190490263               |
| 数量         | 1 items                      |

**SYMBOL-PACK 14X14 ERDE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 0.08 mm | 深度 (英寸) | 0.0031 inch |
| 高度 | 14 mm   | 高度 (英寸) | 0.5512 inch |
| 宽度 | 14 mm   | 宽度 (英寸) | 0.5512 inch |
| 净重 | 29.26 g |         |             |

**温度**

工作温度范围 -45...80 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

|              |                                   |     |  |
|--------------|-----------------------------------|-----|--|
| 粘胶剂          | 固定丙烯酸聚合物                          |     |  |
| 材料颜色 (阻抗编码)  | 4                                 |     |  |
| 每个弧形的数量      | 48                                |     |  |
| 类型           | 自我粘贴的                             |     |  |
| 宽度           | 14 mm                             |     |  |
| 最大工作温度       | 80 °C                             |     |  |
| 最小工作温度       | -45 °C                            |     |  |
| 颜色编码         | 黄色                                |     |  |
| 基础材料         | 织物, 带丙烯酸涂层                        |     |  |
| 打印颜色         | 黑色                                |     |  |
| 打印标志         | 混合字符                              |     |  |
| 每个包装单元的标记号数量 | 480                               |     |  |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                              | 标签页 |  |
|              | 每个包装单元的组合数量                       | 10  |  |
|              | 每种组合对应的标识牌数                       | 48  |  |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Label sheet = 48 Device markers |     |  |
| 工作温度范围       | -45...80 °C                       |     |  |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |