
### **PAGETAB 15/9**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







插图类似

PageTab 是纸张格式的织物标签。 除了 8x20 规格以外, 其他标签都有黑色边缘。

#### 通用订货数据

| 版本         | 设备标记号, 设备标识牌, 9 x 15 mm, 黄色 |  |  |
|------------|-----------------------------|--|--|
| 订货号        | <u>1686160000</u>           |  |  |
| 类型         | PAGETAB 15/9                |  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492533               |  |  |
| 数量         | 25 items                    |  |  |

### **PAGETAB 15/9**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

| 审批                  |                                       |             |             |  |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
| ROHS                | ————————————————————————————————————— |             |             |  |
| ·······<br>尺寸和重量    |                                       |             |             |  |
| てが出土里               |                                       |             |             |  |
|                     | 0.08 mm                               | 深度 (英寸)     | 0.0031 inch |  |
| <u>^</u>            | 9 mm                                  | <br>高度 (英寸) | 0.3543 inch |  |
| <sup>司及</sup>       | 15 mm                                 |             | 0.5906 inch |  |
| <del>观文</del>       | 10 g                                  |             | 0.0000 men  |  |
| 温度                  |                                       |             |             |  |
| 工作温度范围              | -2993 °C                              |             |             |  |
| —————————<br>环保产品合规 |                                       |             | -           |  |
|                     | ᄼᄳᅟᅩᄳᄱ                                |             |             |  |
| RoHS 合规状态           |                                       | 合规,无例外      |             |  |
| REACH SVHC          | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)            |             |             |  |
| 通用数据                |                                       |             |             |  |
|                     | 自定丙烯酸聚合物<br>固定丙烯酸聚合物                  |             |             |  |
| 材料颜色(阻抗编码)          | 4                                     |             |             |  |
| 每个弧形的数量             | 310                                   |             |             |  |
| 类型                  | 自我粘贴的                                 |             |             |  |
| 宽度                  | 15 mm                                 |             |             |  |
| 最大工作温度<br>最大工作温度    | 93 °C                                 |             |             |  |
| 最小工作温度<br>最小工作温度    | -29 °C                                |             |             |  |
| 颜色编码                | 黄色                                    |             |             |  |
| 基础材料                | 织物, 带丙烯酸涂层                            |             |             |  |
| 打印标志                | 无                                     |             |             |  |
| 每个包装单元的标记号数量        | 7750                                  |             |             |  |
| 每个包装单元的标记号数量        | 供电形式标签页                               |             |             |  |
|                     | 每个包装单元的组合数量 25                        |             |             |  |
|                     | 每种组合对应的标识牌数 310                       |             |             |  |
| <b>与种组合对应的标识牌数</b>  | 1 Label sheet = 310 Device markers    |             |             |  |
| 工作温度范围              | -2993 °C                              |             |             |  |
| 表面印刷                | 中性点                                   |             |             |  |
| 分类                  |                                       |             |             |  |
| ETIM 6.0            | EC001288                              | ETIM 7.0    | EC001288    |  |
| ETIM 8.0            | EC001288                              | ETIM 9.0    | EC001288    |  |
| ETIM 10.0           | EC001288                              | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |  |
| ECLASS 9.1          | 27-40-06-29                           | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |  |
| ECLASS 11.0         | 27-28-11-04                           | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |  |
| ECLASS 13.0         | 27-28-11-04                           | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |  |
| ECLASS 15.0         | 27-28-11-04                           |             |             |  |

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

图纸

### **PAGETAB 15/9**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

