
PAGETAB 28/11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







插图类似

PageTab 是纸张格式的织物标签。 除了 8x20 规格以外, 其他标签都有黑色边缘。

通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 11 x 28 mm, 黄色
订货号	<u>1686190000</u>
类型	PAGETAB 28/11
GTIN (EAN)	4008190492601
数量	25 items

PAGETAB 28/11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch		
高度	11 mm	 高度 (英寸)	0.4331 inch		
	28 mm	 宽度 (英寸)	1.1024 inch		
争重	10 g				
温度	,		,		
工作温度范围	-2993 °C				
环保产品合规					
Dalle 全切化大	ᄼᄳᅟᅩᄳᄱ				
RoHS 合规状态 REACH SVHC	合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
通用数据					
	固定丙烯酸聚合物				
材料颜色(阻抗编码)	4				
每个弧形的数量	125				
类型	自我粘贴的				
宽度	28 mm				
最大工作温度	93 ℃				
最小工作温度	-29 °C				
颜色编码	黄色				
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层				
打印标志	无				
每个包装单元的标记号数量	3125				
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页			
	每个包装单元的组合				
	每种组合对应的标识牌数 125				
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 125 Device markers				
工作温度范围	-2993 °C				
表面印刷	中性点				
分类					
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288		
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288		
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29		
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29		
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04		
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04		

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

27-28-11-04

数据信息页

图纸

PAGETAB 28/11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

