



插图类似

PageTab 是纸张格式的织物标签。除了 8x20 规格以外，其他标签都有黑色边缘。

通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 22 x 56 mm, 黄色
订货号	1686210000
类型	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
数量	25 items

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	56 mm	宽度 (英寸)	2.2047 inch
净重	11.24 g		

温度

工作温度范围 -29...93 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	固定丙烯酸聚合物		
材料颜色 (阻抗编码)	4		
每个弧形的数量	24		
类型	自我粘贴的		
宽度	56 mm		
最大工作温度	93 °C		
最小工作温度	-29 °C		
颜色编码	黄色		
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	600		
每个包装单元的标记号数量	供电形式		标签页
	每个包装单元的组合数量		25
	每种组合对应的标识牌数		24
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 24 Device markers		
工作温度范围	-29...93 °C		
表面印刷	中性点		

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

图纸

