



插图类似

PageTab 是纸张格式的织物标签。除了 8x20 规格以外，
其他标签都有黑色边缘。

通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 35 x 60 mm, 黄色
订货号	1686220000
类型	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008190492656
数量	25 items

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
净重	8.88 g		

温度

工作温度范围	-29...93 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	固定丙烯酸聚合物				
材料颜色 (阻抗编码)	4				
每个弧形的数量	16				
类型	自我粘贴的				
宽度	60 mm				
最大工作温度	93 °C				
最小工作温度	-29 °C				
颜色编码	黄色				
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层				
打印标志	无				
每个包装单元的标记号数量	400				
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页			
	每个包装单元的组合数量	25			
	每种组合对应的标识牌数	16			
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 16 Device markers				
工作温度范围	-29...93 °C				
表面印刷	中性点				

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

