


**PAGETAB 60/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

PageTab 是纸张格式的织物标签。除了 8x20 规格以外，其他标签都有黑色边缘。

**通用订货数据**

版本	设备标记号, 设备标识牌, 35 x 60 mm, 黄色
订货号	<a href="#">1686220000</a>
类型	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008 190492656
数量	25 items

**PAGETAB 60/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
净重	8.88 g		

**温度**

工作温度范围 -29...93 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

粘胶剂	固定丙烯酸聚合物		
材料颜色 (阻抗编码)	4		
每个弧形的数量	16		
类型	自我粘贴的		
宽度	60 mm		
最大工作温度	93 °C		
最小工作温度	-29 °C		
颜色编码	黄色		
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	400		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页	
	每个包装单元的组合数量	25	
	每种组合对应的标识牌数	16	
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 16 Device markers		
工作温度范围	-29...93 °C		
表面印刷	中性点		

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

