


LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 自带粘胶的聚酯标签
- 适合于 DIN A4 激光打印机
- 耐磨损
- 耐高温
- 用于标记所有类型的开关设备和模块
- 也可采用圆珠笔或 STI 标记笔标记

通用订货数据

版本	LaserMark, 设备标识牌, 8 x 20.3 mm, 银色
订货号	1686380001
类型	LM MT300 20/8 SI
GTIN (EAN)	4008 190493929
数量	10 items

LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
宽度	20.3 mm	宽度 (英寸)	0.7992 inch
净重	9.94 g		

温度

工作温度范围 -40...150 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂	
每个弧形的数量	264	
打印工艺	激光打印	
类型	自我粘贴的	
宽度	20.3 mm	
阻燃等级符合 UL 94	HB	
最大工作温度	150 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	银色	
卤素	不	
基础材料	聚酯纤维, 无PVC	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	2640	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页
	每个包装单元的组合数量	10
	每种组合对应的标识牌数	264
认证符合 UL 969	是	
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 264 Device markers	
工作温度范围	-40...150 °C	

设备标记号

卤素 不

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

