


**LM MT300 25.4/12.7 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

插图类似

- 自带粘胶的聚酯标签
- 适合于 DIN A4 激光打印机
- 耐磨损
- 耐高温
- 用于标记所有类型的开关设备和模块
- 也可采用圆珠笔或 STI 标记笔标记

**通用订货数据**

版本	LaserMark, 设备标识牌, 12.7 x 25.4 mm, 黄色
订货号	<a href="#">1686391687</a>
类型	LM MT300 25.4/12.7 GE
GTIN (EAN)	4008190493981
数量	10 items

**LM MT300 25.4/12.7 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	12.7 mm	高度 (英寸)	0.5 inch
宽度	25.4 mm	宽度 (英寸)	1 inch
净重	12 g		

**温度**

工作温度范围	-40...150 °C
--------	--------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂	
材料颜色 (阻抗编码)	4	
每个弧形的数量	147	
打印工艺	激光打印	
类型	自我粘贴的	
宽度	25.4 mm	
阻燃等级符合 UL 94	HB	
最大工作温度	150 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	黄色	
卤素	不	
基础材料	聚酯纤维, 无PVC	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	1470	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页
	每个包装单元的组合数量	10
	每种组合对应的标识牌数	147
认证符合 UL 969	是	
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 147 Device markers	
工作温度范围	-40...150 °C	

**设备标记号**

卤素	不
----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**LM MT300 25.4/12.7 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

