

## LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

- 自带粘胶的聚酯标签
- 适合于 DIN A4 激光打印机
- 耐磨损
- 耐高温
- 用于标记所有类型的开关设备和模块
- 也可采用圆珠笔或 STI 标记笔标记

### 通用订货数据

版本	LaserMark, 设备标识牌, 10 x 26 mm, 白色
订货号	<a href="#">1686401044</a>
类型	LM MT300 26/10 WS
GTIN (EAN)	4008190494018
数量	10 items

## LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
净重	11.3 g		

## 温度

工作温度范围	-40...150 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂						
材料颜色 (阻抗编码)	9						
每个弧形的数量	156						
打印工艺	激光打印						
类型	自我粘贴的						
宽度	26 mm						
阻燃等级符合 UL 94	HB						
最大工作温度	150 °C						
最小工作温度	-40 °C						
颜色编码	白色						
卤素	不						
基础材料	聚酯纤维, 无PVC						
打印标志	无						
每个包装单元的标记号数量	1560						
每个包装单元的标记号数量	<table border="1"> <tr> <td>供电形式</td> <td>标签页</td> </tr> <tr> <td>每个包装单元的组合数量</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>每种组合对应的标识牌数</td> <td>156</td> </tr> </table>	供电形式	标签页	每个包装单元的组合数量	10	每种组合对应的标识牌数	156
供电形式	标签页						
每个包装单元的组合数量	10						
每种组合对应的标识牌数	156						
认证符合 UL 969	是						
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 156 Device markers						
工作温度范围	-40...150 °C						

## 设备标记号

卤素	不
----	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**LM MT300 26/10 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

