

**LM MT300 26/10 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

- 自带粘胶的聚酯标签
- 适合于 DIN A4 激光打印机
- 耐磨损
- 耐高温
- 用于标记所有类型的开关设备和模块
- 也可采用圆珠笔或 STI 标记笔标记

**通用订货数据**

版本	LaserMark, 设备标识牌, 10 x 26 mm, 白色
订货号	<a href="#">1686401044</a>
类型	LM MT300 26/10 WS
GTIN (EAN)	4008190494018
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-05-14T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">THM MT30X 26/10 WS</a>

LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
净重	11.3 g		

温度

工作温度范围 -40...150 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂		
材料颜色 (阻抗编码)	9		
每个弧形的数量	156		
打印工艺	激光打印		
类型	自我粘贴的		
宽度	26 mm		
阻燃等级符合 UL 94	HB		
最大工作温度	150 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	白色		
卤素	不		
基础材料	聚酯纤维, 无PVC		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	1560		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页	
	每个包装单元的组合数量		10
	每种组合对应的标识牌数		156
认证符合 UL 969	是		
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 156 Device markers		
工作温度范围	-40...150 °C		

设备标记号

卤素 不

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

