数据信息页

VARIOCUT GESCHNITTEN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

聚酯箔片用于为设备标记的表面和标识牌提供额外保护,可根据客户要求进行预切割。

通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 297 x 210 mm, 透明		
订货号	<u>1689800000</u>		
类型	VARIOCUT GESCHNITTEN		
GTIN (EAN)	4008190861063		
数量	10 items		

VARIOCUT GESCHNITTEN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
マナ和重量			<u> </u>
双	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
<u>。</u> 高度	297 mm	高度 (英寸)	11.6929 inch
記度	210 mm	宽度 (英寸)	8.2677 inch
争重	13 g		0.2077 111011
温度			
工作温度范围	-40135 °C	安装温度	+5°C
环保产品合规		27.07.1mm/2	
71.14.1 HH H 1/36			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据			
粘胶剂			自我粘贴的
宽度	210 mm		135 °C
最小工作温度	-40 °C		
玄素	不		
38	 无	<u> </u>	-40135 °C
设备标记号			
卤素	不		
	·		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

目录日期/图纸 2