

VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



聚酯箔片用于为设备标记的表面和标识牌提供额外保护，
可根据客户要求要求进行预切割。

通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 297 x 210 mm, 透明
订货号	1689800000
类型	VARIOCUT GESCHNITTEN
GTIN (EAN)	4008 19086 1063
数量	10 items

VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
高度	297 mm	高度 (英寸)	11.6929 inch
宽度	210 mm	宽度 (英寸)	8.2677 inch
净重	13 g		

温度

工作温度范围	-40...135 °C	安装温度	+5°C
--------	--------------	------	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯	类型	自我粘贴的
宽度	210 mm	最大工作温度	135 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	透明
卤素	不	基础材料	聚酯纤维, 无PVC
打印标志	无	工作温度范围	-40...135 °C

设备标记号

卤素	不
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		