RSV1,6 RF4/35X15 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







插图类似

夹扣即用!

从控制柜中的电路板:卡扣式或安装脚构成接插件和端子 导轨之间的连接。

兼容所有标准尺寸:TS 15 或 TS 35。组合脚或变体可用。 螺栓连接的快速替代方案:无与伦比的安装和维护便利 性。

端子导轨安装脚允许在模块、外壳和控制柜上普遍使用可 插拔连接技术,避免拼凑式的解决方案。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 附件, 固定夹脚, 黑色, 回路数: 4	
订货号	<u>1690110000</u>	
类型	RSV1,6 RF4/35X15 SW	
GTIN (EAN)	4008190862978	
数量	10 items	
产品数据		
包装	盒装	

RSV1,6 RF4/35X15 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
マナ和重量			
争重	16.9 g		
不保产品合规		,	1
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
材料数据			
色缘材料	PA 66/6	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	## C
也色表(怕似) 独点材料	 铜合金		-40 °C
^{强从仍好} 最高存放温度			-40 C -50 °C
以同行以 <i>画</i> 及 最高操作温度	100 °C		-25 °C
以同採1F/M及 最大安装温度范围	100 °C	取小女衣血及	-20 C
	100 C		
回装 			
	盒装	VPE 长度	194.00 mm
/PE 宽度	138.00 mm	VPE 高度	44.00 mm
额定数据符合 IEC 标准			
。 衣据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984		
重要注意事项			
PC 标准的符合性	符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特满足 IPC-A-610 "等级 2"。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。		
备注	 Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months 		
分类			
TIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
TIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
TIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
CLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-04-92
CLASS 11.0 CLASS 13.0	27-46-04-05	ECLASS 12.0	27-46-04-05
	27-46-04-05	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		

目录日期/图纸 2

RSV1,6 RF4/35X15 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用举例



插图类似

