


LM WO 23/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



自粘聚酯标签，适用于 A4 办公室激光打印机。

通用订货数据

版本	LaserMark, 导线及电缆标记号, 6.8 - 12 mm, 23 x 55 mm, 白色
订货号	1695721044
类型	LM WO 23/55 WS
GTIN (EAN)	4008190924676
数量	10 items

LM WO 23/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch
高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
宽度	55 mm	宽度 (英寸)	2.1654 inch
净重	10.1 g		

温度

工作温度范围 -40...150 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯		
材料颜色 (阻抗编码)	9		
每个弧形的数量	40		
打印类型	空白		
类型	自我粘贴的		
宽度	55 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
最大工作温度	150 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	白色		
卤素	不		
基础材料	聚酯纤维胶片		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	400		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页	
	每个包装单元的组合数量	10	
	每种组合对应的标识牌数	40	
标记区域大小	23 x 12.7 mm		
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 40 Conductor and cable markers		
工作温度范围	-40...150 °C		

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	50 mm ²
最小压接面积	10 mm ²	最大电缆外径	12 mm
最小电缆外径	6.8 mm	文字区域宽度	22.8 mm
文字区域高度	12.5 mm	导线外径	6.8 - 12 mm
导线压接面积	10 - 50 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

图纸

