CBH 19/19 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









将电缆或捆扎带捆绑到电气开关设备和机柜中。

通用订货数据

电缆扎带, 19 x 19 mm, 塑料材质, 80 N
<u>1697950000</u>
CBH 19/19 BK
4008190883027
100 items

CBH 19/19 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
 尺寸和重量			
()			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	19 mm	高度 (英寸)	0.748 inch
宽度	19 mm		0.748 inch
	2 mm	大度 (英寸)	0.0787 inch
净重	0.7 g		
温度			
工作温度范围	-4060 °C		
——————————— 环保产品合规			,
T PIW AR PITTE			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
220111			<u>'</u>
最大电缆扎带宽度	3.6 mm	防紫外线	是
重新打开	 无	 类型	自我粘贴的
阻燃等级符合 UL 94	V-2	 最大工作温度	60 °C
最小工作温度	-40 °C		不
基础材料	塑料材质	 抗拉性	80 N
磅力抗拉强度	18 lbf	紧固孔直径	4.1 mm
分类			
ETIM 6 O	FC000440	ETIM 7 O	FC000440
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000449 EC000449	ETIM 7.0	EC000449 EC000449
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000449 EC000449	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	23-15-90-07
			27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	
ECLASS 13.0	23-15-25-09	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

数据信息页

CBH 19/19 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图

