

## CBH 19/19 BK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



将电缆或捆扎带捆绑到电气开关设备和机柜中。

### 通用订货数据

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 版本         | 电缆扎带, 19 x 19 mm, 塑料材质, 80 N |
| 订货号        | <a href="#">1697950000</a>   |
| 类型         | CBH 19/19 BK                 |
| GTIN (EAN) | 4008190883027                |
| 数量         | 100 items                    |

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |       |         |             |
|----|-------|---------|-------------|
| 深  | 2 mm  | 深度 (英寸) | 0.0787 inch |
| 高度 | 19 mm | 高度 (英寸) | 0.748 inch  |
| 宽度 | 19 mm | 宽度 (英寸) | 0.748 inch  |
| 长度 | 2 mm  | 长度 (英寸) | 0.0787 inch |
| 净重 | 0.7 g |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -40...60 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 安装材料

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| 最大电缆扎带宽度     | 3.6 mm | 防紫外线   | 是      |
| 重新打开         | 无      | 类型     | 自我粘贴的  |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2    | 最大工作温度 | 60 °C  |
| 最小工作温度       | -40 °C | 卤素     | 不      |
| 基础材料         | 塑料材质   | 抗拉性    | 80 N   |
| 磅力抗拉强度       | 18 lbf | 紧固孔直径  | 4.1 mm |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000449    | ETIM 9.0    | EC000449    |
| ETIM 10.0   | EC000449    | ECLASS 14.0 | 23-15-25-22 |
| ECLASS 15.0 | 23-15-25-22 |             |             |

尺寸图

