


## CBH 27/27 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

将电缆或捆扎带捆绑到电气开关设备和机柜中。

### 通用订货数据

版本	电缆扎带, 27 x 27 mm, 塑料材质, 80 N
订货号	<a href="#">1697960000</a>
类型	CBH 27/27 BK
GTIN (EAN)	4008 190883034
数量	3000 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	27 mm	高度 (英寸)	1.063 inch
宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch
长度	2 mm	长度 (英寸)	0.0787 inch
净重	1.79 g		

温度

工作温度范围 -40..60 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装材料

最大电缆扎带宽度	4.8 mm	防紫外线	是
重新打开	无	类型	自我粘贴的
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	60 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
基础材料	塑料材质	抗拉性	80 N
磅力抗拉强度	18 lbf	紧固孔直径	4.8 mm

重要注意事项

产品信息 箱装数量 (件) : 30  
 袋装数量 (件) : 100  
 一个配送单位对应一个箱装数量, 且仅可订购配送单位的整数倍。

分类

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

**Dimensional drawing**

