

## HDC-C-M3-SM2.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械连接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

### 通用订货数据

版本	重载接插件, 冷压插针, CM 3, 插针式, 最大压接面积: 2.5, 车削的, 铜合金
订货号	<a href="#">1698140000</a>
类型	HDC-C-M3-SM2.5AG
GTIN (EAN)	4008190885052
数量	100 items

**HDC-C-M3-SM2.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**审批**

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E92202

**尺寸和重量**

直径	6.1 mm	净重	3.4 g
----	--------	----	-------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**通用参数**

插针直径 Ø	3.6 mm	额定连接下的裸线长度	10 mm
联接类型	冷压联接	设计应用	CM 3
通道电阻	≤1 mΩ	最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>
表面处理	银的	型号	插针式
基础材料	铜合金	生产流程	车削的
导线压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	触点材料	铜合金

**分类**

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		



HDC-C-M3-SM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

Crimping tools

用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	CTIN CM 1.6/2.5	版本
订货号	<a href="#">9205430000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm², 6mm², 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4032248733446	
数量	1 ST	
类型	CTIN CM 3.6	版本
订货号	<a href="#">9205440000</a>	端头的压接工具, 1.5mm², 10mm², 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4032248734146	
数量	1 ST	

退针工具

魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

类型	REMOVAL TOOL CM 3	版本
订货号	<a href="#">1866710000</a>	工具, 退针工具
GTIN (EAN)	4032248437030	
数量	1 ST	