

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 产品图片







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强 了安全性,避免受到环境影响。

#### 通用订货数据

版本	Z系列, 接插件, 额定横截面: 1.5 mm², 插拔联接, 绿色, 插头, 直接安装
订货号	<u>1698200000</u>
类型	STGH 4 ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN)	4008190886431
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

<b>一</b> 教		
23 mm	深度 (英寸)	0.9055 inch
16.8 mm	高度 (英寸)	0.6614 inch
5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
1.06 g		
-25 °C 55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
		120 °C
	43/八月リングエート/画文	120 0
合规,无例外		
不超过 0.1 wt% 的高度关注物	勿质 (SVHC)	
长头 古拉克地	rò- le lic	T
	沙爆放	不
<b>抽入</b> 的		
		_
<b>福刻</b> 的	訓纶长度	4 mm
		4
		0.5 mm <sup>2</sup>
0.6 x 3.5 mm		岩 0.5 mm²
	头 DIN 46228/4,最小	
† 1.5 mm²	头 DIN 46228/1,最小	岩 0.5 mm²
1 mm²		0.5 mm <sup>2</sup>
	导线连接截面积,单股硬导线,最大	6 mm <sup>2</sup>
0.5 mm²		
		_
	77 to /ch 77	/3 4
	颜色编码	绿色
V-0		
长头从车 封河子	必否的兴场	<u> </u>
		<u>无</u> 4
_ <del>'</del> 无	PE联接	<del></del>
4	安装指导	插头, 直接安装
IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984		
	16.8 mm 5 mm 1.06 g  -25 °C55 °C -50 °C  -50 °C	23 mm

编制日期 15.11.2025 02:58:15 MEZ

目录日期/图纸 2



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-03-90

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技术数据

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

<b>额定数据</b>			
额定横截面	1.5 mm²	额定电压	63 V
额定直流电压	63 V		4 A
标准	IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.83 mΩ
额定浪涌电压	1.5 kV	相邻端子的额定浪涌电压	1.5 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.56 W	污染等级	3
分类			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

ECLASS 14.0

27-25-03-90

27-25-03-90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### ... 用于魏德米勒DFF和ZRV端头



#### 用于压接/冲压插针的压接工具

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。

#### 通用订货数据

类型	HTF DFF	版本
订货号	9014140000	压接工具, 端头的压接工具, 0.22mm², 2.5mm², B-Crimp
GTIN (EAN)	4008190297305	
数量	1 ST	
类型	HTF ZRV	版本
类型 订货号	HTF ZRV 9014840000	版本 压接工具, 端头的压接工具, 0.2mm², 1mm², FoderB 夹

#### 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。 匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

#### 通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	<u>1805490000</u>	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
类型 订货号	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	版本 附件, 标记号托架
	,	

目录日期/图纸 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

#### 通用订货数据

类型 ERWZ ZRV1.5 订货号 <u>1705350000</u>

GTIN (EAN) 4008190320386

数量 1 ST

版本

工具,释放工具