

STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	Z系列, 接插件, 额定横截面: 1.5 mm ² , 插拔联接, 绿色, 插头, 直接安装
订货号	1698200000
类型	STGH 4 ZRV1.5/PE GN
GTIN (EAN)	4008190886431
数量	50 items

STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	23 mm	深度 (英寸)	0.9055 inch
高度	16.8 mm	高度 (英寸)	0.6614 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	1.06 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	插头, 直接安装	防爆版	不
安装方式	插入的		

可压接导线 (额定联接)

连接方向	倾斜的	剥线长度	4 mm
联接类型	插拔联接	联接点数量	4
压接范围, 最大	1 mm ²	压接范围, 最小	0.5 mm ²
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	0.5 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	1.5 mm ²	头 DIN 46228/4, 最小	
头 DIN 46228/1, 最大		导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	0.5 mm ²
最大压接面积 软导线	1 mm ²	头 DIN 46228/1, 最小	
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm ²	最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	6 mm ²

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	绿色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	插头外壳, 封闭式	必须的端板	无
层数	1	每层压接点数量	4
层, 内部桥接	无	PE联接	是

通用的

回路数	4	安装指导	插头, 直接安装
标准	IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984		

STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**额定数据**

额定横截面	1.5 mm ²	额定电压	63 V
额定直流电压	63 V	额定电流	4 A
标准	IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.83 mΩ
额定浪涌电压	1.5 kV	相邻端子的额定浪涌电压	1.5 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.56 W	污染等级	3

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

... 用于魏德米勒DFF和ZRV端头




用于压接/冲压插针的压接工具

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。

通用订货数据

类型	HTF DFF	版本
订货号	9014140000	压接工具, 端头的压接工具, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
GTIN (EAN)	4008190297305	
数量	1 ST	
类型	HTF ZRV	版本
订货号	9014840000	压接工具, 端头的压接工具, 0.2mm ² , 1mm ² , FoderB 夹
GTIN (EAN)	400819049969	
数量	1 ST	

标识牌支架

标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

STGH 4 ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**安装支持**

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	ERWZ ZRV1.5	版本
订货号	1705350000	工具, 释放工具
GTIN (EAN)	4008190320386	
数量	1 ST	