
STGH ZRV1.5/PE GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强 了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	Z系列, 插头外壳, 额定横截面: 1.5 mm², 直接安装		
订货号	<u>1698201001</u>		
类型	STGH ZRV1.5/PE GN		
GTIN (EAN)	4008190891442		
数量	50 items		

STGH ZRV1.5/PE GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch	
<u>同反</u>	5 mm	<u>同度 (英寸)</u> 宽度 (英寸)	0.1968 inch	
净重	1.06 g	见及 (央寸)	0. 1906 IIICH	
温度				
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
安装指导	, 直接安装			
可压接导线 (额定联接)				
联接点数量	4			
大小				
静差 TS 32	34.5 mm	静差 TS 35	34.5 mm	
材料参数				
基础材料	Wemid			
阻燃等级符合 UL 94	V-0		-	
通用的				
回路数	1	安装指导	直接安装	
额定数据				
额定横截面	1.5 mm²			
分类				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

目录日期/图纸 2