

STGH ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | Z系列, 插头外壳, 额定横截面: 1.5 mm ² , 直接安装 |
| 订货号 | 1698201001 |
| 类型 | STGH ZRV1.5/PE GN |
| GTIN (EAN) | 4008190891442 |
| 数量 | 50 items |

STGH ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 23 mm | 高度 (英寸) | 0.9055 inch |
| 宽度 | 5 mm | 宽度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 净重 | 1.06 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -50 °C...75 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C | 最大持续工作温度 | 120 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

安装指导 直接安装

可压接导线 (额定联接)

联接点数量 4

大小

| | | | |
|----------|---------|----------|---------|
| 静差 TS 32 | 34.5 mm | 静差 TS 35 | 34.5 mm |
|----------|---------|----------|---------|

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 绿色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

通用的

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 1 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

额定数据

额定横截面 1.5 mm²

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |