

SCT 4.6/127 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒不锈钢系列产品包含种类齐全的不锈钢扎带，适用于存在高温或严重化学反应的极端条件下。

- AISI 316 不锈钢，
- 户外使用的理想选择，
- 防辐射且防腐蚀，
- 防磁，
- 没有锯齿，因此对绝缘体没有损害。

通用订货数据

版本	电缆扎带, 4.6 x 127 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N
订货号	1699800000
类型	SCT 4.6/127 C
GTIN (EAN)	4008190892241
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2022-10-31T00:00:00+01:00
替代产品	SCT 4.6/125

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	0.25 mm	深度 (英寸)	0.0098 inch
高度	127 mm	高度 (英寸)	5 inch
宽度	4.6 mm	宽度 (英寸)	0.1811 inch
净重	1.6 g		

温度

工作温度范围 -80...538 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装材料

防紫外线	是	重新打开	无
阻燃等级符合 UL 94	None	最大工作温度	538 °C
最小工作温度	-80 °C	卤素	不
最大电缆直径	25 mm	基础材料	不锈钢 1.4301
抗拉性	445 N	捆束直径, 最大	25 mm
磅力抗拉强度	100 lbf		

分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

图纸

