

## SM 27/12.5 K MC SDR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和

Télémecanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 版本         | SwitchMark, 设备标识牌, 12.5 x 27 mm, 根据客户需求 |
| 订货号        | <a href="#">1699890000</a>              |
| 类型         | SM 27/12.5 K MC SDR                     |
| GTIN (EAN) | 4008190892333                           |
| 数量         | 16 items                                |

## SM 27/12.5 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 1 mm    | 深度 (英寸) | 0.0394 inch |
| 高度 | 12.5 mm | 高度 (英寸) | 0.4921 inch |
| 宽度 | 27 mm   | 宽度 (英寸) | 1.063 inch  |
| 净重 | 0.94 g  |         |             |

## 温度

工作温度范围 -40...60 °C

## 环保产品合规

|            |                            |                  |  |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |                  |  |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |                  |  |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门                     | 0.012 kg CO2 eq. |  |

## 通用数据

|              |                                                                                             |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 粘胶剂          | 双面胶                                                                                         |           |
| 打印工艺         | MC-激光                                                                                       |           |
| 类型           | 自我粘贴的                                                                                       |           |
| 宽度           | 27 mm                                                                                       |           |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2                                                                                         |           |
| 最大工作温度       | 60 °C                                                                                       |           |
| 最小工作温度       | -40 °C                                                                                      |           |
| 颜色编码         | 根据客户需求                                                                                      |           |
| 卤素           | 不                                                                                           |           |
| 基础材料         | 聚酰胺 66                                                                                      |           |
| 打印颜色         | 黑色                                                                                          |           |
| 打印标志         | 需要 M-Print PRO 文件                                                                           |           |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                                                                                        | MultiCard |
| 适用的打印机       | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 MultiCard = Device markers                                                                |           |
| 工作温度范围       | -40...60 °C                                                                                 |           |

## 设备标记号

卤素 不

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## SM 27/12.5 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 补充产品



SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和

Télémecanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 类型         | ETO SM 27/12,5             | 版本                               |
| 订货号        | <a href="#">1720580000</a> | SwitchMark, 护罩, 12.5 x 27 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4008190362218              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |