数据信息页

SCT 4.6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

魏德米勒不锈钢系列产品包含种类齐全的不锈钢扎带，适用于存在高温或严重化学反应的极端条件下。

- AISI 316 不锈钢,
- 户外使用的理想选择,
- 防辐射且防腐蚀,
- 防磁,
- 没有锯齿，因此对绝缘体没有损害。

通用订货数据

版本	电缆扎带, 4.6 x 838 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N
订货号	1699940000
类型	SCT 4.6/838
GTIN (EAN)	4008190892388
数量	100 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2022-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	SCT 4.6/840

数据信息页

SCT 4.6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

深	1.2 mm	深度 (英寸)	0.0472 inch
高度	838 mm	高度 (英寸)	32.9921 inch
宽度	4.6 mm	宽度 (英寸)	0.1811 inch
净重	8 g		

温度

工作温度范围	-80…538 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装材料

防紫外线	否	重新打开	无
最大工作温度	538 °C	最小工作温度	-80 °C
卤素	不	最大电缆直径	254 mm
基础材料	不锈钢 1.4301	抗拉性	445 N
磅力抗拉强度	100 lbf		

分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

SCT 4.6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

图纸

