数据信息页

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 25 x 25 mm, 黄色		
订货号	<u>1700530001</u>		
类型	MARKO-C. 25X25X25 B/DR.		
GTIN (EAN)	4008190896195		
数量	10 items		



MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	—————————————————————————————————————			
インが中主生				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.05 mm	深度 (英寸)	0.002 inch	
<u>你</u> 高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch	
宽度	25 mm	宽度 (英寸)	0.9842 inch	
争重	0.22 g			
温度				
工作温度范围	-2980 °C			
环保产品合规				
Dauc 今却坐太	수돼 포제사			
RoHS 合规状态 REACH SVHC	一	·注物质 (SVHC)		
	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据				
·····································	自定丙烯酸聚合物 固定丙烯酸聚合物			
材料颜色(阻抗编码)	4			
类型	自我粘贴的			
宽度	25 mm			
最大工作温度	20 08			
最小工作温度	-29 ℃			
颜色编码	黄色			
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层			
打印颜色	黑色			
打印标志	符号			
每个包装单元的标记号数量	140			
每个包装单元的标记号数量	供电形式标签页			
	每个包装单元的组合数量 10			
	每种组合对应的标识牌数 14			
与 种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 14 Device markers			
工作温度范围	-2980 °C			
表面印刷	三角形雷闪			
分类				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

目录日期/图纸 2

数据信息页

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

