


MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------|
| 版本 | 设备标记号, 设备标识牌, 25 x 25 mm, 黄色 |
| 订货号 | 1700530001 |
| 类型 | MARKO-C. 25X25X25 B/DR. |
| GTIN (EAN) | 4008190896195 |
| 数量 | 10 items |

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 0.05 mm | 深度 (英寸) | 0.002 inch |
| 高度 | 25 mm | 高度 (英寸) | 0.9842 inch |
| 宽度 | 25 mm | 宽度 (英寸) | 0.9842 inch |
| 净重 | 2.99 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -29...80 °C |
|--------|-------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|-----|
| 粘胶剂 | 固定丙烯酸聚合物 | | |
| 材料颜色 (阻抗编码) | 4 | | |
| 类型 | 自我粘贴的 | | |
| 宽度 | 25 mm | | |
| 最大工作温度 | 80 °C | | |
| 最小工作温度 | -29 °C | | |
| 颜色编码 | 黄色 | | |
| 基础材料 | 织物, 带丙烯酸涂层 | | |
| 打印颜色 | 黑色 | | |
| 打印标志 | 符号 | | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 140 | | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | | 标签页 |
| | 每个包装单元的组合数量 | | 10 |
| | 每种组合对应的标识牌数 | | 14 |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Label sheet = 14 Device markers | | |
| 工作温度范围 | -29...80 °C | | |
| 表面印刷 | 三角形雷闪 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

