### MARKO-C. 50X50X50 B/DR.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 50 x 50 mm, 黄色		
订货号	<u>1700540001</u>		
类型	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.		
GTIN (EAN)	4008190894306		
数量	10 items		



### MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
nou ic	Σh			
ROHS	<u>一</u> 致			
マナ和重量				
₹	0.05 mm	深度 (英寸)	0.002 inch	
高度	50 mm	高度 (英寸)	1.9685 inch	
宽度	50 mm	宽度 (英寸)	1.9685 inch	
<del>算</del>	0.6 g			
<b>温度</b>				
工作温度范围	-2980 °C			
不保产品合规				
RoHS 合规状态	一大大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的			
REACH SVHC				
通用数据				
61 = 3 ->-1				
粘胶剂	固定丙烯酸聚合物			
材料颜色(阻抗编码)	4			
类型	自我粘贴的			
宽度	50 mm			
最大工作温度	°C 08			
最小工作温度	-29 ℃			
颜色编码	黄色			
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层			
丁印颜色	黑色			
打印标志	符号			
每个包装单元的标记号数量	70			
每个包装单元的标记号数量	供电形式 标签页 每个包装单元的组合数量 10			
	每个包装单元的组合数			
	每种组合对应的标识牌数 7			
事种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 7 Device markers			
工作温度范围	-2980 °C			
表面印刷	三角形雷闪			
分类				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04		2, 20 1104	

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

### MARKO-C. 50X50X50 B/DR.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

