


**MARKO-C.100X100X100 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 100 x 100 mm, 黄色
订货号	<a href="#">1700550001</a>
类型	MARKO-C.100X100X100 B/DR
GTIN (EAN)	4008 190896218
数量	10 items

## MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.05 mm	深度 (英寸)	0.002 inch
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	100 mm	宽度 (英寸)	3.937 inch
净重	5.8 g		

## 温度

工作温度范围 -29...80 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

粘胶剂	固定丙烯酸聚合物		
材料颜色 (阻抗编码)	4		
类型	自我粘贴的		
宽度	100 mm		
最大工作温度	80 °C		
最小工作温度	-29 °C		
颜色编码	黄色		
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层		
打印颜色	黑色		
打印标志	符号		
每个包装单元的标记号数量	30		
每个包装单元的标记号数量	供电形式		标签页
	每个包装单元的组合数量		10
	每种组合对应的标识牌数		3
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 3 Device markers		
工作温度范围	-29...80 °C		
表面印刷	三角形雷闪		

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

