


**MARKO-C.200X200X200 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**通用订货数据**

版本	设备标记号, 设备标识牌, 200 x 200 mm, 黄色
订货号	<a href="#">1700560001</a>
类型	MARKO-C.200X200X200 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896225
数量	10 items

**MARKO-C.200X200X200 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	0.05 mm	深度 (英寸)	0.002 inch
高度	200 mm	高度 (英寸)	7.874 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	10.2 g		

**温度**

工作温度范围	-29...80 °C
--------	-------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

粘胶剂	固定丙烯酸聚合物				
材料颜色 (阻抗编码)	4				
类型	自我粘贴的				
宽度	200 mm				
最大工作温度	80 °C				
最小工作温度	-29 °C				
颜色编码	黄色				
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层				
打印颜色	黑色				
打印标志	符号				
每个包装单元的标记号数量	10				
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页			
	每个包装单元的组合数量	10			
	每种组合对应的标识牌数	1			
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 1 Device markers				
工作温度范围	-29...80 °C				
表面印刷	三角形雷闪				

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**MARKO-C.200X200X200 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

