数据信息页

DFFC .5-1.0 ZRV1.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	压接触点(端子), 1.5 mm²
订货号	<u>1705320000</u>
类型	DFFC .5-1.0 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008190948566
数量	500 items

DFFC .5-1.0 ZRV1.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
净重	0.22 a		
/7里	0.22 g		
温度			
环境温度	-5 °C40 °C	工作温度	130 ℃
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物	勿质 (SVHC)	
其它技术参数			
安装指导	直接安装		
可压接导线 (额定联接)			
剥线长度	6 mm	联接类型	冷压接
导线连接截面积,多股细导线,带管状 头 DIN 46228/1,最大	端 1 mm²	最大压接面积 软导线	1 mm²
材料参数			
基础材料	塑料材质	表面处理	经镀锡处理的
颜色编码	银色		
系统特征值			
类型	用于 0.5 1.0 mm² 入口		
安装指导	直接安装	表面处理	经镀锡处理的
额定横截面	1.5 mm²	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.83 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.56 W		
分类			
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

目录日期/图纸 2