

DFFC .5-1.0 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------|
| 版本 | 压接触点（端子），1.5 mm ² |
| 订货号 | 1705320000 |
| 类型 | DFFC .5-1.0 ZRV1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008 190948566 |
| 数量 | 500 items |

DFFC .5-1.0 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.22 g

温度

环境温度 -5 °C...40 °C 工作温度 130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导 直接安装

可压接导线 (额定联接)

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 剥线长度 | 6 mm | 联接类型 | 冷压接 |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 1 mm ² | 最大压接面积 软导线 | 1 mm ² |

材料参数

| | | | |
|------|------|------|--------|
| 基础材料 | 塑料材质 | 表面处理 | 经镀锡处理的 |
| 颜色编码 | 银色 | | |

系统特征值

类型 用于 0.5 ... 1.0 mm² 入口

通用的

| | | | |
|------|------|------|--------|
| 安装指导 | 直接安装 | 表面处理 | 经镀锡处理的 |
|------|------|------|--------|

额定数据

| | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| 额定横截面 | 1.5 mm ² | 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.83 mΩ |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.56 W | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |