

SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

服务标记包 是一个含有打孔纸张的包，纸张上预先印有各种符号。几乎适合标记电气系统的所有解决方案，可以很好的抗汽油和酒精。

通用订货数据

版本	设备标记号, 设备标识牌, 16 x 16 mm, 黑色
订货号	1707350003
类型	SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS
GTIN (EAN)	4008 190925338
数量	1 items

SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	16 mm	高度 (英寸)	0.6299 inch
宽度	16 mm	宽度 (英寸)	0.6299 inch
净重	32.03 g		

温度

工作温度范围 -45...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	固定丙烯酸聚合物		
材料颜色 (阻抗编码)	0		
每个弧形的数量	20		
类型	自我粘贴的		
宽度	16 mm		
最大工作温度	80 °C		
最小工作温度	-45 °C		
颜色编码	黑色		
基础材料	织物, 带丙烯酸涂层		
打印标志	混合字符		
每个包装单元的标记号数量	200		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页	
	每个包装单元的组合数量	10	
	每种组合对应的标识牌数	20	
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 20 Device markers		
工作温度范围	-45...80 °C		
表面印刷	L3		

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		