KLBUE 4-13.5 SC M4X16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 压线框, 钢
订货号	<u>1712311002</u>
类型	KLBUE 4-13.5 SC M4X16
GTIN (EAN)	4032248064403
数量	10 items

KLBUE 4-13.5 SC M4X16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	31.45 mm	深度 (英寸)	1.2382 inch
高度	22 mm	 高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	20.1 mm	 宽度 (英寸)	0.7913 inch
净重	19.2 g		
温度			
存储温度	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
环保产品合规			·
D 110 个4m/t *	ᄉᇷᅩᄱ		
RoHS 合规状态 REACH SVHC	一一一一合规,无例外 不规试 0.1 wt% 的高度	年子注版氏 (CVUC)	
P A B B B B B B B B B B B B B B B B B B	不超过 0.1 wt% 的高度		
厂品恢足型	从摇篮到大门	0.109 kg CO2	eq.
其它技术参数			
固定类型	卡入	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	螺钉
可压接导线 (额定联接)			
剥线长度	22 mm	联接类型	—————————————————————————————————————
联接点数量	1	最大电缆直径	13.5 mm
最小电缆直径	4 mm	接线截面积,多股线,最大	13.5 mm ²
接线截面积,多股线,最小	4 mm ²		
大小			
间距 P(单位:mm)	20.00 mm		
材料参数			
			1= 5
基础材料	钢	颜色编码	银色
阻燃等级符合 UL 94	None		
系统特征值			
类型 类型	用于屏蔽联接	—————————————————————————————————————	 无
安装导轨已装备	安装板		· -
通用的			
安装指导	直接安装	安装导轨已装备	安装板
额定数据			
额定横截面	10 mm²		
HVV- IX HW HH			

KLBUE 4-13.5 SC M4X16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		