

WSM 10 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

WSM 不锈钢标记号

- 防锈、防酸
- 上漆后浮雕字体易于辨认
- 提供定制打印，浮雕字体位于支撑条上
- WSM 套装：40 个 0-9, A-

Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, 接地, 零线。200 条 200 mm 长的电缆扎带。30 个不锈钢标记号支撑条，长度分别为 48 mm 和 60 mm；20 个钢制支撑条，长度为 84 mm；10 个钢制支撑条，长度分别为 108 mm 和 288 mm。

通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------------|
| 版本 | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 5.5 x 9.9 mm, 银色 |
| 订货号 | 1712500004 |
| 类型 | WSM 10 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190947224 |
| 数量 | 200 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 0.3 mm | 深度 (英寸) | 0.0118 inch |
| 高度 | 5.5 mm | 高度 (英寸) | 0.2165 inch |
| 宽度 | 9.9 mm | 宽度 (英寸) | 0.3898 inch |
| 净重 | 0.13 g | | |

温度

| | |
|--------|--------|
| 工作温度范围 | 500 °C |
|--------|--------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | |
|--------------|--|------|
| 打印方向 | 水平 | |
| 打印类型 | 标准 | |
| 宽度 | 9.9 mm | |
| 最大工作温度 | 500 °C | |
| 颜色编码 | 银色 | |
| 卤素 | 不 | |
| 基础材料 | 不锈钢 1.4404 | |
| 打印标志 | 计数 | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | 元件部分 |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| 工作温度范围 | 500 °C | |
| 表面印刷 | 4 | |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|--------------------|--------|--------------------------|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 500 mm ² |
| 最小压接面积 | 16 mm ² | 导线压接面积 | 16 - 500 mm ² |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

不锈钢



魏德米勒不锈钢系列产品包含种类齐全的不锈钢扎带，适用于存在高温或严重化学反应的极端条件下。

- AISI 316 不锈钢，
- 户外使用的理想选择，
- 防辐射且防腐蚀，
- 防磁，
- 没有锯齿，因此对绝缘体没有损害。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型 | SCT 4.6/838 | 版本 |
| 订货号 | 1699940000 | 电缆扎带, 4.6 x 838 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | SCT 4.6/679 | 版本 |
| 订货号 | 1699930000 | 电缆扎带, 4.6 x 679 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | SCT 4.6/520 | 版本 |
| 订货号 | 1699920000 | 电缆扎带, 4.6 x 520 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | SCT 4.6/360 C | 版本 |
| 订货号 | 1699910000 | 电缆扎带, 4.6 x 360 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | SCT 4.6/266 C | 版本 |
| 订货号 | 1699900000 | 电缆扎带, 4.6 x 266 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | SCT 4.6/201 C | 版本 |
| 订货号 | 1699810000 | 电缆扎带, 4.6 x 201 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | SCT 4.6/127 C | 版本 |
| 订货号 | 1699800000 | 电缆扎带, 4.6 x 127 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | |
| 数量 | 100 ST | |

WSM 10 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

支架



WSM 是适用于电缆、导线、管道和元器件的一个完整标记号系统。它可以提供其他标记号无法实现的恶劣环境永久性标记。WSM 系统包括标记号、支撑条和不锈钢电缆扎带，可以分开订货或直接订购 WSM 套件和工具箱。

优点：

- 浮雕字体经久耐用，易于辨认
- 耐高温、低温，耐腐蚀，耐酸和化学物质，耐燃等等
- 可对单字符标记和多字符标记进行自由组合
- 安装快速
- 户外应用的理想选择
- 通过电缆扎带固定，操作简单

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | WSMH 84MM | 版本 |
| 订货号 | 1774520000 | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149315 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | WSMH 60MM | 版本 |
| 订货号 | 1774510000 | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149308 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | WSMH 48MM | 版本 |
| 订货号 | 1774500000 | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149292 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | WSMH 288MM | 版本 |
| 订货号 | 1774490000 | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149285 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | WSMH 108MM | 版本 |
| 订货号 | 1774530000 | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149322 | |
| 数量 | 50 ST | |

电缆扎带工具



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 类型 | WSM TOOL AUTOMATIK | 版本 |
| 订货号 | 1774470000 | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 180 x 275 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149261 | |
| 数量 | 1 ST | |

附件

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 类型 | WSM TOOL MANUELL | 版本 |
| 订货号 | 1774480000 | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 210 x 220 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149278 | |
| 数量 | 1 ST | |