

**WSM 10 (**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

**WSM 不锈钢标记号**

- 防锈、防酸
- 上漆后浮雕字体易于辨认
- 提供定制打印，浮雕字体位于支撑条上
- WSM 套装：40 个 0-9, A-

Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, 接地, 零线。200 条 200 mm 长的电缆扎带。30 个不锈钢标记号支撑条，长度分别为 48 mm 和 60 mm；20 个钢制支撑条，长度为 84 mm；10 个钢制支撑条，长度分别为 108 mm 和 288 mm。

**通用订货数据**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 版本         | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 5.5 x 9.9 mm, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">1712501744</a>         |
| 类型         | WSM 10 (                           |
| GTIN (EAN) | 4008 190330385                     |
| 数量         | 200 items                          |
| 交货状态       | 已取消                                |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 0.3 mm | 深度 (英寸) | 0.0118 inch |
| 高度 | 5.5 mm | 高度 (英寸) | 0.2165 inch |
| 宽度 | 9.9 mm | 宽度 (英寸) | 0.3898 inch |
| 净重 | 0.15 g |         |             |

## 温度

|        |        |
|--------|--------|
| 工作温度范围 | 500 °C |
|--------|--------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| 打印方向         | 水平   |      |
| 打印类型         | 标准   |      |
| 宽度           | 9.9 mm   |      |
| 最大工作温度       | 500 °C   |      |
| 颜色编码         | 银色   |      |
| 卤素           | 不  |      |
| 基础材料         | 不锈钢 1.4404                                     |      |
| 打印标志         | 符号   |      |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式   | 元件部分 |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Component part = Conductor and cable markers |      |
| 工作温度范围       | 500 °C   |      |
| 表面印刷         | (  |      |

## 导线和电缆标记号

|        |                    |        |                          |
|--------|--------------------|--------|--------------------------|
| 卤素     | 不                  | 最大压接面积 | 500 mm <sup>2</sup>      |
| 最小压接面积 | 16 mm <sup>2</sup> | 导线压接面积 | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

不锈钢



魏德米勒不锈钢系列产品包含种类齐全的不锈钢扎带，适用于存在高温或严重化学反应的极端条件下。

- AISI 316 不锈钢，
- 户外使用的理想选择，
- 防辐射且防腐蚀，
- 防磁，
- 没有锯齿，因此对绝缘体没有损害。

通用订货数据

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | SCT 4.6/838                | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1699940000</a> | 电缆扎带, 4.6 x 838 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388              |                                       |
| 数量         | 100 ST                     |                                       |
| 类型         | SCT 4.6/679                | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1699930000</a> | 电缆扎带, 4.6 x 679 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371              |                                       |
| 数量         | 100 ST                     |                                       |
| 类型         | SCT 4.6/520                | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1699920000</a> | 电缆扎带, 4.6 x 520 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364              |                                       |
| 数量         | 100 ST                     |                                       |
| 类型         | SCT 4.6/360 C              | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1699910000</a> | 电缆扎带, 4.6 x 360 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357              |                                       |
| 数量         | 100 ST                     |                                       |
| 类型         | SCT 4.6/266 C              | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1699900000</a> | 电缆扎带, 4.6 x 266 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340              |                                       |
| 数量         | 100 ST                     |                                       |
| 类型         | SCT 4.6/201 C              | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1699810000</a> | 电缆扎带, 4.6 x 201 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258              |                                       |
| 数量         | 100 ST                     |                                       |
| 类型         | SCT 4.6/127 C              | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1699800000</a> | 电缆扎带, 4.6 x 127 mm, 不锈钢 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241              |                                       |
| 数量         | 100 ST                     |                                       |

支架



WSM 是适用于电缆、导线、管道和元器件的一个完整标记号系统。它可以提供其他标记号无法实现的恶劣环境永久性标记。WSM 系统包括标记号、支撑条和不锈钢电缆扎带，可以分开订货或直接订购 WSM 套件和工具箱。

优点：

- 浮雕字体经久耐用，易于辨认
- 耐高温、低温，耐腐蚀，耐酸和化学物质，耐燃等等
- 可对单字符标记和多字符标记进行自由组合
- 安装快速
- 户外应用的理想选择
- 通过电缆扎带固定，操作简单

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | WSMH 84MM                  | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1774520000</a> | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 14 - 79 mm, 84 x 11 mm, 银色  |
| GTIN (EAN) | 4032248149315              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | WSMH 60MM                  | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1774510000</a> | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, 银色  |
| GTIN (EAN) | 4032248149308              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | WSMH 48MM                  | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1774500000</a> | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 14 - 79 mm, 48 x 11 mm, 银色  |
| GTIN (EAN) | 4032248149292              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | WSMH 288MM                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1774490000</a> | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149285              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | WSMH 108MM                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1774530000</a> | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 14 - 79 mm, 108 x 11 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149322              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

电缆扎带工具



通用订货数据

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 类型         | WSM TOOL AUTOMATIK         | 版本                                 |
| 订货号        | <a href="#">1774470000</a> | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 180 x 275 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149261              |                                    |
| 数量         | 1 ST                       |                                    |

## WSM 10 (

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 类型         | WSM TOOL MANUELL           | 版本                                 |
| 订货号        | <a href="#">1774480000</a> | 不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 210 x 220 mm, 银色 |
| GTIN (EAN) | 4032248149278              |                                    |
| 数量         | 1 ST                       |                                    |